

# Accoppiatore asta ESAGONALE EM



## SPECIFICHE


**Finitura:** Elettrozincato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	Lunghezza (L)	Carico statico
025M16EG	592336	M16	30mm	7000N
025M10EG	592350	M10	30mm	2800N
025M8EG	592340	M8	30mm	1800N
025M6EG	592305	M6	30mm	900N
025M12EG	592335	M12	30mm	4000N

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

