

Inserto a innesto per lamiera



CARATTERISTICHE

Per l'installazione di clips in plastica per conduit su canaline metalliche forate o fissaggi in acciaio armonico con fori

Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650°C secondo la norma EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)
SCESV	800034	Nylon	-20 to 85 °C	18 mm	20 mm	0.50 - 1.1 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)
SCESV	800034	6 - 8 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

