

# Bullone a U



## CARATTERISTICHE

Fornito con 4 dadi

## SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/DN	Dimensione barra (RS)
UB4N23M6S6	599485	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6
UB4N30M6EG	599405	Acciaio	Elettrozincato	30 mm	20	M6
UB4N027M8S6	597615	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6S6	599490	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8S6	599495	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8
UB4N36M8EG	599410	Acciaio	Elettrozincato	36 mm	25	M8
UB4N46M6EG	599415	Acciaio	Elettrozincato	42 mm	32	M8

<b>Codice a catalogo</b>	<b>Numero articolo</b>	<b>Materiale</b>	<b>Finitura</b>	<b>Diametro esterno (OD)</b>	<b>NB/DN</b>	<b>Dimensione barra (RS)</b>
UB4N042M8	599150	Acciaio	Elettrozincato	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6
UB4N049M8S6	597645	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		49 mm	40	M8
UB4N049M8	599160	Acciaio	Elettrozincato	49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Acciaio	Elettrozincato	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8EG	599425	Acciaio	Elettrozincato	60 mm	50	M8
UB4N64M8S6	599520	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8
UB4N74M8EG	599430	Acciaio	Elettrozincato	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8
UB4N076M8S6	597665	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		76 mm	65	M8
UB4N94M10EG	599440	Acciaio	Elettrozincato	94 mm	80	M10
UB4N090M10	599190	Acciaio	Elettrozincato	90 mm	80	M10
UB4N94M10S6	599530	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10
UB4N118M10EG	599445	Acciaio	Elettrozincato	118 mm	100	M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/DN	Dimensione barra (RS)
UB4N118M10S6	599535	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10
UB4N114M10	599200	Acciaio	Elettrozincato	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		114 mm	100	M8
UB4N146M12S6	599540	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12
UB4N146M12EG	599450	Acciaio	Elettrozincato	146 mm	125	M12
UB4N140M8S6	599350	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		140 mm	125	M8
UB4N140M8	599337	Acciaio	Elettrozincato	140 mm	125	M8
UB4N168M12EG	599455	Acciaio	Elettrozincato	168 mm		M12
UB4N168M12S6	599545	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12
UB4N160M8S6	599351	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8
UB4N160M8	599338	Acciaio	Elettrozincato	160 mm		M8
UB4N168M8S6	599352	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16EG	599460	Acciaio	Elettrozincato	172 mm	150	M16
UB4N168M14	599240	Acciaio	Elettrozincato	168 mm	150	M14
UB4N172M16S6	599550	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/DN	Dimensione barra (RS)
UB4N224M16EG	599470	Acciaio	Elettrozincato	224 mm	200	M16
UB4N219M10S6	599354	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10
UB4N224M12S6	599555	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12
UB4N219M16	599250	Acciaio	Elettrozincato	219 mm	200	M16
UB4N278M16EG	599475	Acciaio	Elettrozincato	278 mm	250	M16
UB4N278M16S6	599560	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16
UB4N273M16	599260	Acciaio	Elettrozincato	273 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Acciaio	Elettrozincato	323 mm	300	M10
UB4N329M16S6	599565	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16
UB4N329M16EG	599480	Acciaio	Elettrozincato	345 mm	300	M16


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)
UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm
UB4N94M10EG	599440	140 mm
UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N219M10S6	599354	286 mm
UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)
UB4N329M16EG	599480	400 mm

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza  
 clienti  
 Opzione 2 – Assistenza  
 tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

### Europa

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

