

# Sensore interruttore portiera

## Data Solutions



Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF

### CARATTERISTICHE

Sensore interruttore porta con interruttore magnetico

Cavo da 1 m a scatola sensore con magnete integrato per un facile montaggio e cavo di collegamento da 1 m.

Per PDU serie RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Collegabile a caldo per una facile integrazione

Gamma di temperature d'esercizio da 0 a 65 °C.

### SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Funziona con | Altezza | Quantità nella confezione | Tipo di spina | Cavo di ingresso rimovibile |
|-------------------|--------------|---------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| EA9109            | RackPower    | 270mm   | 1                         | RJ45          | N.                          |

### AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**