

Interceptor nVent ERICO System 3000

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

INTMKIVSS



CARATTERISTICHE

Risposta dinamica all'avvicinamento di un canale discendente di un fulmine

Progettato per installazioni ad altezze inferiori

Tecnologia non radioattiva

Non è richiesta alcuna fonte esterna di alimentazione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 702089

Materiale: Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)

Temperatura: -40 to 100°C

Altezza di installazione (H): 20m max


Diametro 1 (Ø1): 101.6mm

Diametro 2 (Ø2): 26.15mm

Altezza (H): 348mm

Dimensioni delle filettature (TS): 1/2" BSPP

Peso unitario: 2.06kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE