

# Saldatore completo da cavo a gambo della rotaia, alimentazione, 85-141 lb T-Rail, 250 kcmil Cordatura, Sinistra

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**PBWT202WLH**



### CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro  
Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite; Acciaio; Termoplastici

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Stile terminale collegamento: W

Dimensioni del conduttore: 250 kcmil Cordatura

Diametro esterno del conduttore, nominale: 19.05mm

Modello saldatore: T20

Orientamento: Sinistra

Solo stampo: N.

Stampo di ricambio: PBW2W

Materiale per saldatura: PB115, venduto separatamente

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**