


Coppia di saldatori completa T6 collegamento a giunti, segnale, Senza testa Stile terminale collegamento, 3/16" Ponticello a trefolo

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

SBHFT6C



CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia, attraverso il giunto

La connessione viene realizzata entro i confini della barra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio; Grafite; Termoplastici

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Stile terminale collegamento: Senza testa

Dimensioni del conduttore: 3/16" Ponticello a trefolo

Diametro esterno del conduttore, nominale: 4.76mm

Lunghezza collegamento: 190.5mm

Modello saldatore: T6

Solo stampo: N.

Stampo di ricambio: SBS925M

Materiale per saldatura: SB32, venduto separatamente

Telaio: SBS925F, venduto separatamente

Clip per collegamento: S2659 x 2, venduti separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE