

Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 47 U, 2200H, 800 W, 1200D

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

10630-020



Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.

CARATTERISTICHE

Armadietto preconfigurato e pronto all'uso

Capacità statica di carico fino a 1600 kg, dinamica 1000 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT

Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore

Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 47U

Altezza: 2200mm

Materiale del rivestimento: Acciaio

Larghezza: 800mm

Colore del rivestimento: Grigio nero

Profondità: 1200mm

Tipo: Standard

Quantità nella confezione: 1

Carico dinamico: 1000kgf

Codice colore del rivestimento: RAL 7021

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale del telaio: Acciaio

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Rack

Carico statico: 1600kg

Net Weight: 174kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE