We connect and protect

Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

30219-161





Definire le parti anteriori e laterali del dispositivo con i pannelli anteriori Schroff da 19". I pannelli frontali Schroff da 19" sono dotati di fori aggiuntivi per il montaggio delle maniglie e sono disponibili in versioni da 1 U a 6 U.

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT

CARATTERISTICHE

i pannelli anteriori da 19" sono dotati di fori aggiuntivi per il montaggio delle maniglie

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 1U
Profondità (D): 3mm
Tipo di accessorio: Pannello frontale
Tipo di maniglia: Maniglia anteriore
Finitura: Anodizzato

Montaggio: Anteriore a vite

Quantità nella confezione: 1

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Anodizzato

Bordi trattati: N.

Schermatura EMC: N.

Altezza (H): 43.6mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Larghezza rack: 95HP

Tipo: Pannello frontale da 19"

Larghezza (W): 483mm

Net Weight: 0.16kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.