

Vassoio cestello in filo PEMSA

Data Solutions



La passerella a filo PEMSA è la spina dorsale del sistema di passerella a filo PEMSA. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione sicura, conforme alle norme e ai requisiti del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con la giunzione integrata Rejiband Rapide.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Sistema di installazione innovativo Rejiband Rapide

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT35X60S4	821003		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT35X60EG	821000		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35mm
WBT35X60BA	821001	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35mm
WBT35X400BA	821051	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35mm
WBT35X100EG	821010		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35mm
WBT35X400S4	821053		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X400EG	821050		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35mm
WBT35X150BA	821021	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35mm
WBT35X300S4	821043		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X300EG	821040		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35mm
WBT35X300BA	821041	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35mm
WBT35X200S4	821033		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X200EG	821030		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35mm
WBT35X100S4	821013		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X200BA	821031	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35mm
WBT35X100BA	821011	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35mm
WBT35X150EG	821020		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT35X150S4	821023		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT60X60S4	820003		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X60EG	820000		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm

Table 2/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT60X60BG	820002	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X60BA	820001	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X600EG	820074		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X200BA	820031	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X400BA	820051	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X600BA	820075	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X200BG	820032	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X600BG	820076	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X300S4	820043		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X200EG	820030		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X150S4	820023		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT60X200S4	820033		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X300EG	820040		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X300BA	820041	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X600S4	820077		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X300BG	820042	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X150BA	820021	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X450EG	820080		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X500BA	820061	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X100EG	820010		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm

Table 3/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT60X100BA	820011	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X450BG	820082	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X100S4	820013		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X450BA	820081	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60mm
WBT60X500BG	820062	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X500S4	820063		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT60X400S4	820053		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X150BG	820022	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X500EG	820060		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X400EG	820050		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X150EG	820020		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X400BG	820052	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT60X100BG	820012	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60mm
WBT100X100EG	823010		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X100S4	823013		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X100BA	823011	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100mm
WBT100X100BG	823012	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X150BG	823022	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X150BA	823021	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100mm
WBT100X150EG	823020		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm

Table 4/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT100X150S4	823023		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT100X300B A	823041	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100mm
WBT100X450B G	823082	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X400B G	823052	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X400E G	823050		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X300S 4	823043		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X400B A	823051	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100mm
WBT100X300E G	823040		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X300B G	823042	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X450B A	823081	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100mm
WBT100X400S 4	823053		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X600S 4	823073		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X500S 4	823063		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X200B A	823031	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100mm
WBT100X500B A	823061	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100mm
WBT100X200E G	823030		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X500E G	823060		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X500B G	823062	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT100X200B G	823032	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X450E G	823080		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm

Table 5/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT100X200S 4	823033		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X600E G	823070		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X600B G	823072	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100mm
WBT100X600B A	823071	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100mm
WBT150X300B A	825041	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150mm
WBT150X200S 4	825033		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X900E G	825090		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X200E G	825030		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X200B A	825031	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150mm
WBT150X200B G	825032	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X450E G	825080		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X600B G	825072	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X400B G	825052	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X400E G	825050		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT150X400S 4	825053		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X450B A	825081	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150mm
WBT150X450B G	825082	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X900B G	825092	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X900B A	825091	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150mm
WBT150X600B A	825071	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150mm

Table 6/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT150X450S 4	825083		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X500B A	825061	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150mm
WBT150X500S 4	825063		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X500E G	825060		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X600S 4	825073		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X500B G	825062	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X300E G	825040		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X400B A	825051	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150mm
WBT150X600E G	825070		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT150X300BG	825042	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150mm
WBT150X300S4	825043		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm

Table 1/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT35X60S4	821003	60mm	1.19kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X60EG	821000	60mm	1.2kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X60BA	821001	60mm	1.2kg	
WBT35X400BA	821051	400mm	4.29kg	
WBT35X100EG	821010	100mm	1.62kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X400S4	821053	400mm	5.22kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X400EG	821050	400mm	4.29kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X150BA	821021	150mm	1.76kg	
WBT35X300S4	821043	300mm	4.13kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X300EG	821040	300mm	3.42kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X300BA	821041	300mm	3.42kg	
WBT35X200S4	821033	200mm	3.04kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT35X200EG	821030	200mm	2.5kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X100S4	821013	100mm	1.61kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X200BA	821031	200mm	2.5kg	
WBT35X100BA	821011	100mm	1.62kg	
WBT35X150EG	821020	150mm	1.76kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X150S4	821023	150mm	2.12kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60S4	820003	60mm	2.32kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60EG	820000	60mm	2.32kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Table 2/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X60BG	820002	60mm	2.32kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X60BA	820001	60mm	2.32kg	
WBT60X600EG	820074	600mm	8.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X200BA	820031	200mm	3.33kg	
WBT60X400BA	820051	400mm	6.21kg	
WBT60X600BA	820075	600mm	8.43kg	
WBT60X200BG	820032	200mm	3.33kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X600BG	820076	600mm	8.43kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300S4	820043	300mm	5.13kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X200EG	820030	200mm	3.33kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150S4	820023	150mm	2.6kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X200S4	820033	200mm	3.33kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300EG	820040	300mm	5.13kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300BA	820041	300mm	5.13kg	
WBT60X600S4	820077	600mm	8.43kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X300BG	820042	300mm	5.13kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X150BA	820021	150mm	2.6kg	
WBT60X450EG	820080	450mm	6.39kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X500BA	820061	500mm	7.35kg	
WBT60X100EG	820010	100mm	2.43kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Table 3/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X100BA	820011	100mm	2.43kg	
WBT60X450BG	820082	450mm	6.39kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X100S4	820013	100mm	2.43kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X450BA	820081	450mm	6.39kg	
WBT60X500BG	820062	500mm	7.35kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X500S4	820063	500mm	7.35kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X400S4	820053	400mm	6.21kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150BG	820022	150mm	2.6kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X500EG	820060	500mm	7.35kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X400EG	820050	400mm	6.21kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150EG	820020	150mm	2.6kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X400BG	820052	400mm	6.21kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X100BG	820012	100mm	2.43kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X100EG	823010	100mm	3.27kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X100S4	823013	100mm	3.27kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X100BA	823011	100mm	3.27kg	
WBT100X100BG	823012	100mm	3.27kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X150BG	823022	150mm	3.45kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150BA	823021	150mm	3.45kg	

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT100X150EG	823020	150mm	3.45kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT

Table 4/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT100X150S4	823023	150mm	3.45kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300BA	823041	300mm	6.15kg	
WBT100X450BG	823082	450mm	7.44kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X400BG	823052	400mm	7.23kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400EG	823050	400mm	7.23kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300S4	823043	300mm	6.15kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X400BA	823051	400mm	7.23kg	
WBT100X300EG	823040	300mm	6.15kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300BG	823042	300mm	6.15kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X450BA	823081	450mm	7.44kg	

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT100X400S4	823053	400mm	7.23kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600S4	823073	600mm	9.42kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500S4	823063	500mm	8.34kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200BA	823031	200mm	4.14kg	
WBT100X500BA	823061	500mm	8.34kg	
WBT100X200EG	823030	200mm	4.14kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X500EG	823060	500mm	8.34kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500BG	823062	500mm	8.34kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X200BG	823032	200mm	4.14kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X450EG	823080	450mm	7.44kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Table 5/6


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
-------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

WBT100X200S4	823033	200mm	4.14kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X600EG	823070	600mm	9.42kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X600BG	823072	600mm	9.42kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600BA	823071	600mm	9.42kg	
WBT150X300BA	825041	300mm	7.29kg	
WBT150X200S4	825033	200mm	6.01kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X900EG	825090	900mm	15.98kg	
WBT150X200EG	825030	200mm	6.01kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X200BA	825031	200mm	6.01kg	
WBT150X200BG	825032	200mm	6.01kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450EG	825080	450mm	8.68kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600BG	825072	600mm	10.65kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X400BG	825052	400mm	8.47kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X400EG	825050	400mm	8.47kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X400S4	825053	400mm	8.47kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450BA	825081	450mm	8.68kg	
WBT150X450BG	825082	450mm	8.68kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X900BG	825092	900mm	15.98kg	
WBT150X900BA	825091	900mm	15.98kg	
WBT150X600BA	825071	600mm	10.65kg	

Table 6/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT150X450S4	825083	450mm	8.68kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500BA	825061	500mm	9.7kg	
WBT150X500S4	825063	500mm	9.7kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500EG	825060	500mm	9.7kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600S4	825073	600mm	10.65kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500BG	825062	500mm	9.7kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300EG	825040	300mm	7.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X400BA	825051	400mm	8.47kg	
WBT150X600EG	825070	600mm	10.65kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X300BG	825042	300mm	7.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300S4	825043	300mm	7.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE