

Sensore di rilevamento perdite spot

Data Solutions



Sensore di perdite di liquido spot per rilevare perdite puntuali per PDU nVent SCHROFF RackPower

CARATTERISTICHE

Sensore di perdite di liquido spot per rilevare perdite puntuali

Cavo di collegamento da 5 m.

Per PDU serie RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Collegabile a caldo per una facile integrazione

Gamma di temperature d'esercizio da 0 a 65 °C.

Gamma di misurazione < 2 MOHM PER cm

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Altezza	Quantità nella confezione	Tipo di spina	Cavo di ingresso rimovibile
EA9111	RackPower	310mm	1	RJ45	N.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE