


Montaggio a pannello/scorrevole Varistar CP da 19"

Data Solutions



Far scorrere il raccordo con incrementi regolabili.
 Montaggio in armadi larghi 600 mm direttamente sul telaio.
 La staffa adattatore di larghezza di 800 mm per una larghezza ridotta è necessaria, per il montaggio ad altezza parziale sono necessari elementi di profondità.

CARATTERISTICHE

Montaggio a pannello/a scorrimento da 19" con indicatore a U

Profondità regolabile in incrementi di 25 mm

Conforme a IEC 60297?1 (DIN 41 494, parte 1)

SPECIFICHE

- Finitura:** Verniciato a polvere
Tipo di prodotto: Supporto scorrevole
Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
24630-015	52U	2450mm	4	Jet Black	RAL 9005
24630-013	42U	2000mm	4	Jet Black	RAL 9005
24630-014	47U	2200mm	4	Jet Black	RAL 9005

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE