

Punto di attacco, filettatura metrica



CARATTERISTICHE

Consente il montaggio su perno filettato - unità metrica


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro (Ø)	Altezza (H)	Dimensioni delle filettature (TS)	Peso unitario
ARC2205CNC	101900	Rame	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Rame	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a
ARC2205CNC	101900	IEC® EN 62561-2
ARC2205SS	102000	
ARC2210SS	102010	IEC® EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC® EN 62561-2



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE