

# Kit bulloneria da prigioniero a guida



## CARATTERISTICHE

I perni vengono connessi direttamente all'asse neutro del gambo della rotaia utilizzando il processo esotermico nVent ERICO Cadweld

Il kit include perno, rondella e dado in acciaio inossidabile


## SPECIFICHE

**Materiale:** Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324); Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

| Codice a catalogo | Lunghezza (L) | Diametro (Ø) | Angolo (a) | Dimensioni delle filettature (TS) |
|-------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| M10X3245SS10      | 32mm          | 10 mm        | 45 °       | M10                               |
| M10X32/45SS       | 32mm          | 10 mm        | 45 °       | M10                               |
| M12X4045SS10      | 40mm          | 12 mm        | 45 °       | M12                               |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**