

# Dado cieco CAPN



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Da utilizzare con il distanziatore DH e lo spaziatore

## SPECIFICHE

**Temperatura:** 80 °C Max  
**Classificazione dell'infiammabilità:** UL® 94HB


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni delle filettature (TS)	Profondità filettatura (TD)	Altezza (H)	Larghezza (W)
CAP-CAPN16	560830	Polistirene, Ottone	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN6	560810	Polistirene	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN5	560800	Polistirene	M5	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN15	560820	Polistirene, Ottone	M5	8mm	12 mm	14 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
CAP-CAPN16	560830	0 kg
CAP-CAPN6	560810	0 kg
CAP-CAPN5	560800	0 kg
CAP-CAPN15	560820	0 kg

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza  
 clienti  
 Opzione 2 – Assistenza  
 tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

### Europa

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**