


Kit staffa back-to-back piastra di montaggio, MPBB



To mount two mounting plates back to back at any depth within the enclosure's usable space, the position can be adjusted in steps of 25 mm. The space between the mounting plates is less than 10 mm, maximizing the free usable space for customer use.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per montare due piastre di montaggio consecutive a qualsiasi profondità all'interno dello spazio utile del quadro, la posizione può essere regolata a incrementi di 25 mm. Lo spazio tra le piastre di montaggio è inferiore a 10 mm, massimizzando così lo spazio utile libero ad uso del cliente.

Materiale: 3 mm, acciaio zincato.

Quantità nell'imballaggio: 2 staffe superiori, 4 staffe scorrevoli, 4 staffe inferiori con relativi accessori di montaggio.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Spessore
MPBB06	98mm	45mm	67mm	Lamiera d'acciaio	Zincato	3mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE