

# Tetti di ventilazione, CVR



La piastra per tetto con ventilazione fornisce una conveniente ventilazione naturale evitando al contempo l'ingresso di insetti e polvere.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Tetto rialzato di 2,5 mm con feritoie di ventilazione e materiale di filtraggio.

Materiale: Piastra d'acciaio da 1,5 mm, materiale di filtraggio: EU 4 in conformità con DIN 24185.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Resistenza alla temperatura: 100°C.

Protezione: Conforme a IP 31 | TYPE 1.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con staffe di montaggio e filtro di ventilazione.

Nota: Innalza l'armadio di 40 mm.

## SPECIFICHE

<b>Spessore:</b>	1.5mm
<b>Colore:</b>	Grigio chiaro
<b>Materiale:</b>	Lamiera d'acciaio
<b>Finitura:</b>	Verniciato a polvere
<b>Codice colore:</b>	RAL 7035

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
CVR1605R5	58mm	1600mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1005R5	58mm	1000mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0806R5	58mm	800mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0603R5	58mm	600mm	300mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1204R5	58mm	1200mm	400mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1205R5	58mm	1200mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1604R5	58mm	1600mm	400mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0608R5	58mm	600mm	800mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0606R5	58mm	600mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0809R5	58mm	800mm	900mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1008R5	58mm	1000mm	800mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1004R5	58mm	1000mm	400mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0808R5	58mm	800mm	800mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0803R5	58mm	800mm	300mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1206R5	58mm	1200mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0505R5	58mm	500mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0804R5	58mm	800mm	400mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1203R5	58mm	1200mm	300mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1006R5	58mm	1000mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0605R5	58mm	600mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
CVR1606R5	58mm	1600mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0604R5	58mm	600mm	400mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1208R5	58mm	1200mm	800mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR1003R5	58mm	1000mm	300mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
CVR0805R5	58mm	800mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**