

P9J Weldable Position Coupler, 22 mm, #7

CODICE A CATALOGO

EL22P9J



CARATTERISTICHE

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Finitura: Semplice

Realizzato al 100% negli Stati Uniti d'America: Sì

Dimensioni tondino spiralato, unità metriche: 22 mm

Dimensioni tondino spiralato, USA: # 7

Diametro 1 (Ø1): 51 mm

Diametro 2 (Ø2): 38 mm

Lunghezza 1 (L1): 110 mm

Lunghezza 2 (L2): 118 mm

Profondità della barra (BD): 32mm

Corpo dell'accoppiatore (CB): 70mm

Peso unitario: 1.22 kg


Progettato per soddisfare: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (125% di resa specificata);ACI 318 tipo 2 (trazione specificata);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantità nella confezione: 12

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE