


P14 Position Coupler, Stainless Steel, 25 mm, #8, 25M, 45 mm dia, 169 mm x 180 mm, 40 mm Bar Depth

CODICE A CATALOGO

EL25P14LSSN



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

CARATTERISTICHE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio inossidabile duplex 2205 (EN 1.4462)

Finitura: Semplice

Regolazione dell'accoppiatore: Standard

Dimensioni tondino spiralato, unità metriche: 25 mm

Dimensioni tondino spiralato, USA: # 8

Dimensioni tondino spiralato, Canada: 25 MLN

Diametro (Ø): 45 mm

Lunghezza 1 (L1): 169 mm

Lunghezza 2 (L2): 180 mm

Profondità della barra (BD): 40mm

Distanza tra le barre 1 (BG1): 89mm

Distanza tra le barre 2 (BG2): 100mm

Corpo dell'accoppiatore (CB): 86mm

Peso unitario: 1.32 kg

Progettato per soddisfare: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Tipo 1 (125% di resa specificata); ACI 318 tipo 2 (trazione specificata); ACI 349; ACI 359; AS3600

Quantità nella confezione: 16

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE