

Distributore di potenza da 19", trifase

scatola di distribuzione alimentazione da 19" con ingresso trifase e interruttori automatici. L'unità fornisce uscite IEC C19 per apparecchiature o PDU monofase.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

distributore trifase per il collegamento a utenze monofase o multiprese

Ingresso trifase 400 V CA

Uscita tramite connettori femmina IEC 60320-C19

Protezione da sovracorrente per ciascuna uscita

SPECIFICHE

Profondità: 250mm

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Quantità nella confezione	Altezza	Finitura	Lunghezza	Materiale
60110-365	Distributore di potenza	1	131mm	Anodizzato	484mm	Alluminio, Poliammide
60110-366	Distributore di potenza	1	131mm	Anodizzato	484mm	Alluminio, Poliammide

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE