


Modulo AMC con maniglia, AMC.0 R2.0



Pannello frontale AdvancedMC con meccanismo di impugnatura e guarnizione EMC per moduli AMC.0 Rev. 2,0.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica AMC.0 R2.0

Per l'installazione in chassis MicroTCA o supporti AdvancedMC (ad es. Supporti convenzionali, in sezione e ibridi)

SPECIFICHE

- Famiglia di prodotti:** AdvancedMC
Tipo: Modulo di riempimento
Tipo di prodotto: Modulo di sistema

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Funzione di progettazione	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione
20849-127	73.8mm	Compatta	Acciaio inossidabile		1
20849-268	73.8mm	Di medie dimensioni	Alluminio	Passivato	1
20849-269	148.8mm	Di medie dimensioni	Alluminio	Passivato	1

Codice a catalogo	Altezza	Funzione di progettazione	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione
20849-271	148.8mm	Dimensioni standard	Alluminio	Passivato	1
20849-132	148.8mm	Dimensioni standard	Acciaio inossidabile		1
20849-128	73.8mm	Di medie dimensioni	Acciaio inossidabile		1
20849-131	148.8mm	Di medie dimensioni	Acciaio inossidabile		1
20849-129	73.8mm	Dimensioni standard	Acciaio inossidabile		1
20849-270	73.8mm	Dimensioni standard	Alluminio	Passivato	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE