


Interscale per NUC incorporato, raffreddamento a conduzione, 44 x 112 x 107 mm

CODICE A CATALOGO

14830-002



Contenitore con fattore di forma ridotto con schermatura EMC integrata e raffreddamento a conduzione per schede eNUC, basato sull'innovativa e flessibile piattaforma interscalabile nVent SCHROFF.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Contenitore modulare composto da 3 parti facili da assemblare: Corpo, coperchio superiore e pannello anteriore

Conforme allo standard SDT.03 embeddedNUC <http://www.sget.org/standards.html>

Forature specifiche per scheda NUC integrata IES MB95 (<http://en.ies.de/>)

Protezione EMC integrata

Dissipatore di calore integrato sul coperchio superiore con alette di calore da 5 mm

La struttura rigida richiede solo due viti

Colore RAL 7016

Prigionieri di montaggio della scheda installati

Sono disponibili altre dimensioni, forme o posizioni di ritaglio e serigrafia

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Custodia a fattore di forma ridotto

Famiglia di prodotti: Interscala

Tipo: Desktop

Altezza: 43.7mm

Larghezza: 112mm

Profondità: 106.5mm

Materiale: Alluminio

Colore: Grigio antracite

Codice colore: RAL 7016

Finitura: Verniciato a polvere

Grado di protezione: IP20

Raffreddamento: Raffreddamento a conduzione

Quantità nella confezione: 1

Net Weight: 0.3kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Solo gli accessori Interscale elencati sono compatibili.

Casi modificati o personalizzati su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE