

# Sistema VME64x, 10 U, 21 slot, 2 PSU a telaio aperto

## CODICE A CATALOGO

**20836-220**



Sistema VME64 per 21 schede VME64x 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore l'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297?3?101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a VITA 1,1?1997

PSU, telaio aperto, 1000 W.

Backplane VME64x 21 slot, 6 U, J1/J2 monolitico con connettore P0, in conformità con VITA 1-1994 e 1.1-1997

Dissipazione del calore da 2 unità ventola estraibili, dalla parte anteriore a quella posteriore; temperatura controllata dal modulo di comando ventola (FCM)

Sistema per montaggio su scheda standard con formato scheda, 6 U, profondità 160 mm, opzione i/o posteriore

Modulo display per tensioni di esercizio CC, ventola e allarme temperatura

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 21

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: Prolunga 6 U VME64

Trasferimento dati: VME64; VME2eSST

Potenza per slot: 30W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal davanti sul retro

Altezza del rack: 10U

Tipo di alimentazione: Telaio aperto

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: Sì

È conforme a: ANSI/VITA 1,1-1997

Profondità: 456.5mm

Altezza: 443.7mm

Larghezza: 449mm

Potenza: 1000W

Net Weight: 31.3kg

Quantità nella confezione: 1

## **INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE**

---

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

## **AVVERTIMENTO**

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**