


Occhiello per cavo Varistar per elemento di profondità, 47x50 mm

CODICE A CATALOGO

21101-150



unità compatibili con montaggio a pannello o guida di montaggio da 19" con montaggio semplice utilizzando un dispositivo di fissaggio di un quarto di giro.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Occhiello cavo Varistar per elemento di profondità

Si monta ruotando di un quarto di giro senza ulteriori componenti di assemblaggio

Per il montaggio su montaggio a pannello da 19"/griglia da 19" o su profilato

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità nella confezione: 25

Materiale: Poliammide 6

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Capocorda

Net Weight: 0.2kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE