


Kit di schermatura in tessuto EMC sul pannello anteriore, -40... +70°C, 6 U; 100 pezzi

CODICE A CATALOGO

21101-856



Le guarnizioni EMC in tessuto sono inserite in una fessura sul lato destro dei pannelli anteriori a U. Le guarnizioni sono incollate al pannello anteriore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La guarnizione EMC in tessuto è applicata lateralmente sul pannello anteriore o nella scanalatura del profilo destro, a seconda dei casi.

La guarnizione del profilo è incollata sulla superficie di contatto della staffa da 19" o dell'angolo posteriore e imposta il collegamento conduttivo ai pannelli anteriori a forma di U

Range di temperatura -40 °C ... +70 °C.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 6U

Quantità nella confezione: 100

Profondità (D): 1.62mm

Altezza (H): 232mm

Materiale: Elastomero termoplastico

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Unità a innesto di tipo profilato

Tipo di prodotto: Kit di schermatura

Larghezza (W): 3.8mm

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Pannelli frontali


Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94V-0

Gross Weight: 0.174kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le guarnizioni EMC (in tessuto) sono necessarie per schermare i pannelli anteriori.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE