


# Ripiano telescopico universale per Varistar CP, 70 kg, RAL 7035, 800 W 600D

## CODICE A CATALOGO

**22130-373**



Ripiano da 19" per Varistar, Novastar ed Eurorack, fisso con capacità di carico di 70 kg, perforato per facilitare l'assemblaggio.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Forature perforate per l'assemblaggio delle fascette serracavi

Capacità di carico statico 70 kg

Include guide telescopiche

Possibilità di bloccaggio con barra a T.

St, 1,5 mm

Perforazione della testa del martello per il montaggio con fascette serrafilii

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo: Ripiano telescopico

Larghezza: 600mm

Profondità: 477mm

Quantità nella confezione: 1

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP; Novastar

Tipo di prodotto: Ripiano

Gross Weight: 8.68kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Staffa di montaggio per il montaggio della guida telescopica sul telaio da ordinare separatamente.

Ordinare il blocco con barra a T separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**