


Kit sottorack EuropacPRO da 19" per modulo di distribuzione dell'alimentazione, non schermato, 3 U, 84 CV, 115 mm

CODICE A CATALOGO

24563-100



Per il montaggio di dispositivi di installazione in conformità alla norma DIN 43880 nelle misure 1-3 con tecnologia a innesto, ad esempio prese di montaggio, interruttori automatici o interruttori automatici a corrente residua. Questi possono essere montati dopo aver montato la guida orizzontale con bordo centrale DIN (35/7,5).

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio di dispositivi di installazione in conformità alla norma DIN 43880 nelle misure 1-3 con tecnologia a innesto, ad esempio prese di montaggio, interruttori automatici o interruttori automatici a corrente residua. Questi possono essere montati dopo aver montato la guida orizzontale con bordo centrale DIN (35/7,5)

Telaio modulare per accettare, ad esempio, moduli di distribuzione dell'alimentazione

Dimensioni interne ed esterne in conformità agli standard IEC 60297-3-101 e IEEE 1101,1

Pannelli laterali in alluminio

Guide orizzontali di tipo "leggero"

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio

Altezza del rack: 3U

Larghezza rack: 84HP

Profondità: 115mm

Per il montaggio: Modulo di distribuzione dell'alimentazione

Schermatura EMC: N.

Carico statico: 2.5kg

Maniglia in dotazione: N.

Montaggio: Rack

È conforme a: CODICE 60297-3-103

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato; Passivato

Altezza: 132.55mm

Materiale: Alluminio

Net Weight: 0.64kg

Larghezza: 482.6mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE