



# Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, leggero, non schermato, 3 U, 175 mm

## CODICE A CATALOGO

**24564-131**



Sottorack schermato non EMC per il montaggio su backplane, versione leggera.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo L ("light") con staffe di supporto integrate da 19"

Guida orizzontale "leggera"

Struttura in alluminio

Guide orizzontali posteriori per il montaggio su backplane con striscia isolante

Carico installato fino a 7,5 kg

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Profondità: 175mm

Quantità nella confezione: 1

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160mm

Maniglia in dotazione: N.

Montaggio: Rack

È conforme a: CODICE 60297-3-100; CODICE 60297-3-101; IEEE 1101,1

Schermatura EMC: N.

Finitura: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 7.5kg

Net Weight: 1kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il portasatelliti non è predisposto per la schermatura, è possibile eseguire l'aggiornamento retroattivo per la classe di protezione IP 20

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**