


Custodia a torre RatiopacPRO 19", schermatura retrofit, rivestimento anteriore, 4 U, 84 CV, 495 mm

CODICE A CATALOGO

24571-395



Il contenitore a torre RatiopacPRO SCHROFF nVent fornisce protezione elettronica per assemblaggi da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia offre un design elegante e piedini per le applicazioni desktop.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodia basata su RatiopacPRO con piedini

Spazio di montaggio 4 U, 84 CV, profondità 475 mm

Schermatura EMC retroadattabile

Design simmetrico, identico lato anteriore e posteriore

Conforme a DIN EN 62368-1

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Custodia

Famiglia di prodotti: RatiopacPRO

Tipo: Torre

Altezza del rack: 4U

Altezza: 177mm

Altezza utile: 156.8mm

Larghezza rack: 84HP

Larghezza: 448.9mm

Larghezza utile: 432mm

Profondità: 495.5mm

Schermatura EMC: No (installabile in un secondo momento)

Carico statico: 25kg

Grado di protezione: IP20

Struttura del telaio anteriore: Rivestimento laterale; Guide orizzontali

Opzione di raffreddamento: N.

È conforme a: CODICE 60297-3-101; CODICE 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Passivato; Verniciato a polvere

Materiale: Alluminio

Net Weight: 4kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Modifiche (colori o dimensioni speciali).

Soluzioni personalizzate (ritagli nel coperchio superiore, nella piastra di base o nei pannelli laterali).

Servizio di assemblaggio da 1 pezzo.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE