

# Kit di dita per la gestione dei cavi a innesto

## CODICE A CATALOGO

**24630-057**



Le dita del cavo montabili a mano garantiscono un raggio ottimale del cavo e impediscono danni o rotture garantendo un raggio di curvatura del cavo appropriato. Le strutture flessibili a forma di T proteggono i cavi in modo che il sistema di cablaggio strutturato rimanga integro e pienamente funzionale.

## CARATTERISTICHE

Le dita del cavo a T installabili direttamente sui montaggi a pannello da 19" senza viti consentono una gestione semplice e pulita di cavi in rame e fibra ottica, ecc.

Ogni unità a 5 dita può essere agganciata singolarmente alla posizione verticale da 19" in base ai requisiti di gestione dei cavi

Le dita del cavo sporgono di 81 mm dal 19" Verticale, quindi richiede una cavità minima di circa 82 mm

Distanza tra i denti di 36.45mm per il cablaggio ad alta densità

Funziona solo con montanti a pannello/verticali Datacom 19" Con identificazione dell'altezza U stampata - 24630013, 24630014 e 24630015

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Supporto per cavi

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo: Kit per dita

Materiale: PVC

Colore: Nero

Quantità nella confezione: 20

Net Weight: 1.98kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Facile kit a innesto per la gestione dei cavi, consente ai csutomer di costruire la canalina per le dita del cavo nelle unità più piccole

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**