

Vassoio ventola per LHX+ 10 kW

CODICE A CATALOGO

29714-025



CARATTERISTICHE

I vassoi per ventole LHX+ consentono una sostituzione facile e sostituibile a caldo delle ventole

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 244.24mm

Larghezza: 215.15mm

Profondità: 126.3mm

Funziona con: Varistar; Varistar CP

Quantità nella confezione: 1

Direzione del flusso d'aria: Da anteriore ad alto

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Quantità di ventole: 1

Finitura: Alluminio zincato

Tensione di ingresso CA: 230V

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Vassoio della ventola

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE