


Termostato con display digitale, 115 V CA

CODICE A CATALOGO

60715-133



Termostato con display digitale per applicazioni a 230 e 115 V e visualizzazione di °C o °F.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Gamma di regolazione da -50 a +100°C (differenza di commutazione 0 ... 10 °C)

display a 3 caratteri con segmento rosso

Programmabile (protetto contro l'uso non autorizzato)

Display commutabile da °C a °F.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Termostato

Tensione CA: 115V

Materiale: Policarbonato; ABS

Net Weight: 0.23kg

Quantità nella confezione: 1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE