


Divisione del profilato 6 U per il montaggio combinato

CODICE A CATALOGO

64560-010



Il supporto è imbullonato nei fori della griglia delle guide orizzontali e consente la suddivisione di un portasatelliti a 6 U in parti 2 x 3 U.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il supporto è imbullonato nei fori della griglia delle guide orizzontali. Il supporto può anche essere avvitato.

Il lato anteriore deve essere coperto da un pannello anteriore 2HP

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Kit di montaggio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo: Combinato

Funziona con: Rack secondari

Materiale: Lega di zinco

Altezza del rack: 6U

Quantità nella confezione: 1

Net Weight: 0.11kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE