

# Modulo di comando ventola FCM2



Modulo di gestione per il controllo della ventola e il monitoraggio della tensione.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il modulo di comando ventola (FCM2) è un controller indipendente per ventole da 12 V.

È possibile monitorare e controllare fino a 6 ventole

Monitoraggio del segnale di un massimo di 6 sensori di temperatura

Monitoraggio delle tensioni da 3,3 V, 5 V, 12 V e -12 V.

Tensione di alimentazione FCM2: 12 V.

CAN controlla i LED di stato per sovratemperatura, guasto ventola, 3,3 V, 5 V, 12 V e -12 V.

In caso di surriscaldamento o guasto di una ventola, è possibile impostare le altre ventole alla massima velocità

Le informazioni sullo stato possono essere ricercate tramite l'interfaccia I<sup>2</sup>C

Adatto per una ventola a 4 fili con PWM o ingresso tensione di controllo

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Profondità	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione
23207-160	Sistemi CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1

Codice a catalogo	Funziona con	Profondità	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione
23207-162	Sistemi CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**