



**Tipo:** Pannello frontale senza maniglia

**Schermatura EMC:** No (installabile in un secondo momento)

Table 1/2

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Numero di pin
30118-351	1	Anteriore a vite	Acciaio inox EMC	Anodizzato	Conduttivo	(2) 9
30118-352	1	Anteriore a vite	Acciaio inox EMC	Anodizzato	Conduttivo	(2) 15
30118-349	1	Anteriore a vite	Acciaio inox EMC	Anodizzato	Conduttivo	(1) 15
30118-353	1	Anteriore a vite	Acciaio inox EMC	Anodizzato	Conduttivo	(2) 25
30118-354	1	Anteriore a vite	Acciaio inox EMC	Anodizzato	Conduttivo	(3) 9
30118-350	1	Anteriore a vite	Acciaio inox EMC	Anodizzato	Conduttivo	(1) 25
30118-348	1	Anteriore a vite	Acciaio inox EMC	Anodizzato	Conduttivo	(1) 9

Table 2/2

Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
30118-351	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-352	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-349	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-353	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-354	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-350	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-348	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.


La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.


Ordinare separatamente la guarnizione EMC in acciaio inox.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.).

Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## SCHEMI





## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**