


# Guida con codifica per CompactPCI/ VME64x, PC



Nuova generazione di guide di tipo Wih Coding per circuiti stampati o unità plug-in. Forma un'interfaccia affidabile tra la meccanica del sottorack e i sottoassiemi. Grazie al design ottimizzato e al nuovo materiale plastico di alta qualità, la stabilità è stata notevolmente aumentata, ma anche le proprietà di sicurezza antincendio sono migliorate. Ciò significa che il materiale garantisce una bassa infiammabilità, bassa tossicità e densità di fumo e soddisfa i requisiti EN 45545-2 (sicurezza antincendio nei veicoli ferroviari), R22, R23 e R24 con

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

NUOVA generazione con guide di guida in plastica di tipo codificante per un fissaggio affidabile di circuiti stampati o unità a innesto

Maggiore stabilità grazie al design ottimizzato e al materiale di alta qualità (PC)

Migliori proprietà di sicurezza antincendio, conforme ai requisiti EN 45545-2 R22, R23 e R24 con HL3

"Senza alogeni", in conformità a IEC 61249-2-21

Può essere agganciato a guide orizzontali (profilato al) o a piastre spesse 1,5 mm

Può essere imbullonato alle rotaie orizzontali tipo H e R per requisiti di urti e vibrazioni più elevati

Clip ESD opzionale per un contatto conduttivo tra circuito stampato e guida orizzontale disponibile

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.

## SPECIFICHE

<b>Funziona con:</b>	Rack secondari; Custodie; Telaio da 19"; Sistemi
<b>Tipo:</b>	Codici
<b>Famiglia di prodotti:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
<b>Tipo di prodotto:</b>	Binario di guida

Table 1/2

<b>Codice a catalogo</b>	<b>Materiale</b>	<b>Colore</b>	<b>Quantità nella confezione</b>	<b>Profondità scheda</b>	<b>Larghezza scanalatura</b>	<b>È conforme a</b>
64568-110	Plastica rinforzata con fibre, Alluminio	Grigio, Argento	1	160mm	2.5	EN 45545-2
64568-085	Plastica rinforzata con fibre	Rosso	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-112	Plastica rinforzata con fibre, Alluminio	Grigio, Argento	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-111	Plastica rinforzata con fibre, Alluminio	Rosso, Argento	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-086	Plastica rinforzata con fibre	Grigio	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-109	Plastica rinforzata con fibre, Alluminio	Rosso, Argento	1	160mm	2.5	EN 45545-2
64568-091	Plastica rinforzata con fibre	Rosso	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-090	Plastica rinforzata con fibre	Grigio	1	160mm	2	EN 45545-2
64568-092	Plastica rinforzata con fibre	Grigio	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-089	Plastica rinforzata con fibre	Rosso	1	160mm	2	EN 45545-2
24568-360	Plastica rinforzata con fibre	Grigio	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-358	Plastica rinforzata con fibre	Grigio	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-357	Plastica rinforzata con fibre	Rosso	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-356	Plastica rinforzata con fibre	Rosso	10	160mm	2	EN 45545-2

Codice a catalogo	Materiale	Colore	Quantità nella confezione	Profondità scheda	Larghezza scanalatura	È conforme a
24568-332	Plastica rinforzata con fibre, Alluminio	Rosso, Argento	10	340mm	2.5	EN 45545-2
24568-331	Plastica rinforzata con fibre, Alluminio	Rosso, Argento	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-341	Plastica rinforzata con fibre, Alluminio	Grigio, Argento	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-342	Plastica rinforzata con fibre, Alluminio	Grigio, Argento	10	340mm	2.5	EN 45545-2

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura
64568-110	
64568-085	
64568-112	
64568-111	
64568-086	
64568-109	
64568-091	
64568-090	
64568-092	
64568-089	
24568-360	
24568-358	
24568-357	
24568-356	
24568-332	Anodizzato
24568-331	Anodizzato
24568-341	Anodizzato
24568-342	

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva

possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**