


# Terminale della guida, PC

Terminali in plastica per singole guide multi-pezzo con pezzo intermedio in plastica o alluminio estruso. Disponibile come tipo Standard o accessorio.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Estremità della guida (PC) per singole guide multipezzo con pezzo intermedio in plastica o alluminio estruso

Migliori proprietà di sicurezza antincendio, conforme ai requisiti EN 45545-2 R22, R23 e R24 con HL3

"Senza alogeni", in conformità a IEC 61249-2-21

Pezzi intermedi disponibili per circuiti stampati di lunghezza standard (160, 220, 280 e 340 mm) e per dimensioni speciali come versione da 1000 mm

Può essere agganciato a guide orizzontali (profilato al) o a piastre spesse 1,5 mm

Può essere imbullonato per requisiti di urti e vibrazioni più elevati

Clip ESD opzionale per un contatto conduttivo tra circuito stampato e guida orizzontale disponibile

## SPECIFICHE

<b>Funziona con:</b>	Rack secondari; Custodie; Telaio
<b>Famiglia di prodotti:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
<b>Materiale:</b>	Plastica rinforzata con fibre
<b>Tipo di prodotto:</b>	Terminale di guida

Table 1/1

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	È conforme a	Tipo	Unità confezione	Larghezza scanalatura
-------------------	---------------------------	--------------	------	------------------	-----------------------

64568-004	1	EN 45545-2	Standard	Coppia	2
64568-094	1	EN 45545-2	Piolo di codifica	Coppia	2.5
64568-008	1	EN 45545-2	Accessorio	Coppia	2
64568-093	1	EN 45545-2	Piolo di codifica	Coppia	2.5
64568-095	1	EN 45545-2	Piolo di codifica	Coppia	2.5
64568-014	1	EN 45545-2	Standard	Coppia	2.5
64568-018	1	EN 45545-2	Accessorio	Coppia	2.5

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**