

# Telaio per montaggio su rack da 19" Interscale perforato



Telaio flessibile da 19" con protezione EMC integrata e lato perforato. Basato sulla piattaforma nVent SCHROFF Interscale e sviluppato in conformità alla norma IEC 60297-3-109.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Contenitore da tavolo modulare composto da 4 parti assemblate, con lati perforati

Sviluppato in conformità a IEC 60297-3-109 (in corso di sviluppo a IEC)

Protezione EMC integrata

Protezione ingresso fino a IP 20

Colore RAL 7016

Casi modificati o personalizzati su richiesta

## SPECIFICHE

<b>Materiale:</b>	Acciaio; Alluminio
<b>Famiglia di prodotti:</b>	Interscala
<b>Tipo:</b>	Perforato
<b>Tipo di prodotto:</b>	Custodia a fattore di forma ridotto
<b>Schermatura EMC:</b>	Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Larghezza utile	Montaggio	È conforme a
14826-105	1U	221mm	1	444mm	Rack	CODICE 60297-3-100
14826-107	1U	310mm	1	444mm	Rack	CODICE 60297-3-100
14826-307	3U	310mm	1	444mm	Rack	CODICE 60297-3-100
14826-305	3U	221mm	1	444mm	Rack	CODICE 60297-3-100
14826-207	2U	310mm	1	444mm	Rack	CODICE 60297-3-100
14826-205	2U	221mm	1	444mm	Rack	CODICE 60297-3-100

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura
14826-105	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14826-107	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14826-307	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14826-305	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14826-207	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14826-205	Alluminio zincato, Verniciato a polvere

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**