

# Luci a LED per armadi



La luce per contenitore fornisce una soluzione compatta e flessibile e offre assemblaggio e installazione semplici e veloci. Per una maggiore flessibilità di montaggio, la luce a LED può essere fissata al contenitore con viti o fissata rapidamente a qualsiasi superficie piatta in acciaio con kit magnetici opzionali. È inoltre disponibile un sensore di movimento.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Le luci possono essere facilmente montate verticalmente o orizzontalmente.

Semplice cablaggio passante basato su un sistema plug-and-play.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Luce

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di accessorio | Grado di protezione | Quantità nella confezione | Colore | Finitura     | Tipo                       |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------|--------------|----------------------------|
| 57274             | Illuminazione      | IP20                | 1                         | Nero   | Liscio opaco | Cabinet Light, Morsettiera |
| 57275             | Illuminazione      | IP20                | 2                         |        | Liscio opaco | Cabinet Light, Magnete     |
| 60130-114         | Illuminazione      | IP20                | 1                         |        | Uniforma     | Cavo di collegamento       |
| 57265             | Illuminazione      | IP20                | 1                         | Nero   | Liscio opaco | Cabinet Light              |
| 57272             | Illuminazione      | IP20                | 1                         | Nero   | Uniforma     | Cavo di collegamento       |

| Codice a catalogo | Tipo di accessorio | Grado di protezione | Quantità nella confezione | Colore | Finitura | Tipo                 |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------|
| 57273             | Illuminazione      | IP20                | 1                         | Nero   | Uniforma | Cavo di collegamento |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Tipo di collegamento                      | Emissione luminosa | Corrente nominale | Peso    | Certificazioni |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------|
| 57274             | Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli |                    | 16A               | 0.07kg  | RoHS           |
| 57275             |                                           |                    |                   | 0.08kg  | RoHS           |
| 60130-114         | Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli |                    | 10A               | 0.083kg | RoHS, EAC      |
| 57265             | Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli | 550lm              |                   | 0.24kg  | CE, RoHS       |
| 57272             | Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli |                    | 10A               | 0.3kg   | RoHS           |
| 57273             | Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli |                    | 10A               | 0.3kg   | RoHS           |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**