

Cavo di rete



Il cavo di rete SCHROFF nVent fornisce un fissaggio pratico e universale con funzioni di fissaggio variabili. Sono di natura generale e si adattano a diverse applicazioni come ventole, lampade per armadi, ecc., collegamenti PC industriali, gruppi di continuità, sistemi.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Applicazioni: Ventole, luci per armadi, collegamenti PC industriali, gruppi di continuità e sistemi

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Cavo

Table 1/2

Codice a catalogo	Connettore di ingresso	Connettore di uscita	Lunghezza	Quantità nella confezione	Colore	Tipo di connettore
62150-191	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto
60704-020	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Grigio	Le configurazioni di base angolate di
60103-131	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Grigio	Dritto
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Nero	Dritto
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Nero	Dritto

Codice a catalogo	Connettore di ingresso	Connettore di uscita	Lunghezza	Quantità nella confezione	Colore	Tipo di connettore
60103-137	BS = Standard britannico	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto
60103-141	US = Standard USA	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale
62150-191	PVC
60704-020	PVC
60103-131	PVC
60110-361	PVC
60197-053	PVC
60110-360	PVC
60103-137	PVC
60103-141	PVC

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE