


Pannello frontale PropacPRO, larghezza intera, non schermato



Il pannello anteriore, a larghezza intera per la custodia PropacPRO, si monta sulla struttura della custodia.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello al, 2,0 mm (84 CV 2,5 mm)

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20850-136	3U	63HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.
20850-158	6U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
20850-129	2U	63HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.
20850-135	3U	42HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.
20850-142	4U	42HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20850-143	4U	63HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.
20850-130	2U	84HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.
20850-144	4U	84HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.
20850-134	3U	28HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.
20850-128	2U	42HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.
20850-137	3U	84HP	1	Anodizzato	Anodizzato	N.

Table 2/2			
Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Larghezza
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE