


Custodia portatile PropacPRO, non schermata



La custodia nVent SCHROFF PropacPRO fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". I telai in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, questa valigetta è predisposta per il montaggio di una maniglia di trasporto ribaltabile, che fa parte dell'ampia gamma di accessori.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo per assemblaggio singolo

Preparato con fori per il montaggio della maniglia di trasporto ribaltabile

Schermatura EMC reinstallabile

Fessure di ventilazione nella piastra base

IP 20 in conformità alla norma IEC 60529

Predisposizione per GND/messa a terra

Conforme a DIN EN 62368-1

SPECIFICHE

- Tipo di prodotto:** Custodia
- Tipo:** Custodia per singoli componenti elettronici
- Famiglia di prodotti:** PropacPRO

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Altezza utile	Larghezza utile
14577-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Altezza utile	Larghezza utile
14577-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14577-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14577-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14577-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14577-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14577-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14577-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14577-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14577-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Schermatura EMC	Finitura	Altezza
14577-163	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14577-125	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14577-123	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14577-265	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14577-143	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14577-245	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14577-165	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14577-243	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14577-145	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Schermatura EMC	Finitura	Altezza
14577-223	Monopezzo	N.	CODICE 60297-3-101	No (installabile in un secondo momento)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza
14577-163	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm
14577-125	Alluminio	IP20	25kg	257mm
14577-123	Alluminio	IP20	25kg	257mm
14577-265	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm
14577-143	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm
14577-245	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm
14577-165	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm
14577-243	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm
14577-145	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm
14577-223	Alluminio	IP20	25kg	257mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la maniglia di trasporto del ribaltabile.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE