


Pannello posteriore PropacPRO, larghezza intera, non schermato



Il pannello posteriore, a tutta larghezza per la custodia PropacPRO, si monta sul telaio della custodia. Con o senza fessure ventilate.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello in alluminio, 2,0 mm (84 CV 2,5 mm)

Montaggio con staffa di supporto sulla custodia (destra e sinistra)

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato
Funziona con:	Custodie
Famiglia di prodotti:	PropacPRO
Tipo:	Pannello posteriore
Tipo di prodotto:	Pannello laterale

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione
24576-153	4U	63HP	Perforato	1
24576-145	2U	63HP	Perforato	1
24576-050	3U	84HP	Non perforato	1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione
24576-149	3U	63HP	Perforato	1
24576-150	3U	84HP	Perforato	1
24576-049	3U	63HP	Non perforato	1
24576-052	4U	42HP	Non perforato	1
24576-148	3U	42HP	Perforato	1
24576-045	2U	63HP	Non perforato	1
24576-152	4U	42HP	Perforato	1
24576-053	4U	63HP	Non perforato	1
24576-047	3U	28HP	Non perforato	1
24576-054	4U	84HP	Non perforato	1
24576-048	3U	42HP	Non perforato	1
24576-154	4U	84HP	Perforato	1
24576-146	2U	84HP	Perforato	1
24576-044	2U	42HP	Non perforato	1
24576-046	2U	84HP	Non perforato	1
24576-158	6U	84HP	Perforato	1
24576-147	3U	28HP	Perforato	1

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione
24576-058	6U	84HP	Non perforato	1
24576-144	2U	42HP	Perforato	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE