


# Pannello anteriore PSU



Pannello frontale per alimentatore compatibile nVent SCHROFF da 19". Pannello frontale piatto con scanalature verticali per strisce di contatti EMC in acciaio inox.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Pannello anteriore, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con slot verticali per strisce di contatti EMC

## SPECIFICHE

**Tipo di accessorio:** Pannello frontale

Table 1/2

| Codice a catalogo | Materiale | Finitura anteriore | Finitura posteriore | Bordi trattati | Altezza del rack | Altezza |
|-------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|
| 21005-439         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21006-959         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21005-478         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 31006-677         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21005-477         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |

| Codice a catalogo | Materiale | Finitura anteriore | Finitura posteriore | Bordi trattati | Altezza del rack | Altezza |
|-------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|
| 21006-954         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21005-470         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21006-955         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21005-476         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21006-945         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21006-956         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21005-474         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21005-451         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21006-957         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21006-943         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21005-475         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |
| 21005-473         | Alluminio | Anodizzato         | Conduttivo          | N.             | 3U               | 128.4mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Larghezza rack | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Finitura   |
|-------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------|------------|
| 21005-439         | 14HP           | 7078mm    | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21006-959         | 3HP            | 14.9mm    | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21005-478         | 14HP           | 70.78mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 31006-677         | 8HP            | 40.3mm    | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21005-477         | 10HP           | 50.46mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21006-954         | 6HP            | 30.14mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21005-470         | 6HP            | 30.14mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21006-955         | 6HP            | 30.14mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21005-476         | 6HP            | 30.14mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21006-945         | 8HP            | 40.3mm    | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21006-956         | 6HP            | 30.14mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21005-474         | 14HP           | 7078mm    | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21005-451         | 10HP           | 50.46mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21006-957         | 6HP            | 30.14mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21006-943         | 6HP            | 30.14mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21005-475         | 6HP            | 30.14mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |
| 21005-473         | 10HP           | 50.46mm   | 2.5mm      | 1                         | Anodizzato |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE