


# Dispositivo di fissaggio a sgancio rapido

1/4 blocco rotativo con arresto definito.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

1/4 blocco rotativo con arresto definito

Identificazione della posizione di bloccaggio dovuta alla posizione della fessura

A prova di vibrazioni e vibrazioni

Q.tà 100 pezzi

## SPECIFICHE

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Funziona con:</b>     | Pannelli frontali                     |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Kit hardware                          |
| <b>Finitura:</b>         | Nichelato                             |
| <b>Materiale:</b>        | Acciaio; Lega di zinco; Termoplastici |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Colore        | Quantità nella confezione | Codice colore | Profondità | Altezza | Larghezza |
|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|---------|-----------|
| 21101-850         | Jet Black     | 100                       | RAL 9005      | 20.6mm     | 6mm     | 7mm       |
| 21101-847         | Grigio ghiaia | 100                       | RAL 7032      | 16.7mm     | 6mm     | 7mm       |
| 21101-849         | Grigio ghiaia | 100                       | RAL 7032      | 20.6mm     | 6mm     | 7mm       |

| Codice a catalogo | Colore    | Quantità nella confezione | Codice colore | Profondità | Altezza | Larghezza |
|-------------------|-----------|---------------------------|---------------|------------|---------|-----------|
| 21101-848         | Jet Black | 100                       | RAL 9005      | 16.7mm     | 6mm     | 7mm       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Tipo di fissaggio         |
|-------------------|---------------------------|
| 21101-850         | Zigrinato, Testa a taglio |
| 21101-847         | Testa a taglio            |
| 21101-849         | Zigrinato, Testa a taglio |
| 21101-848         | Testa a taglio            |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dispositivi di fissaggio a rilascio rapido: Montaggio senza inserti filettati.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**