

# Striscia di connettori femmina con 2 cavi di alimentazione, trifase



PDU modulare e compatta con due ingressi cavo di alimentazione che possono essere collegati a un alimentatore A e B. Design salvaspazio in un unico telaio.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Possibilità di montaggio orizzontale e verticale

Due cavi di collegamento (dimezzati nella direzione della lunghezza), 3 m (con estremità aperta), 2 x trifase, 400 V CA (rosso, nero, area bianca)

Le multiprese possono essere ruotate in tutte le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Altezza di montaggio 1 U

## SPECIFICHE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Lunghezza:</b>        | 1848.5mm              |
| <b>Materiale:</b>        | Alluminio; Poliammide |
| <b>Colore:</b>           | Grigio; Nero; Rosso   |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Multipresa            |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Quantità nella confezione | Profondità |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------|
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------|

|           |                    |    |    |      |   |      |
|-----------|--------------------|----|----|------|---|------|
| 60110-287 | IEC C13            | 48 | N. | 400V | 1 | 44mm |
| 60110-286 | IEC C13,<br>SCHUKO | 36 | N. | 400V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Finitura   | Altezza |
|-------------------|------------|---------|
| 60110-287         | Anodizzato | 44mm    |
| 60110-286         | Anodizzato | 44mm    |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**