

# Presa multipla, SCHUKO



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con prese Schuko.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

230 V, 16 A.

Montaggio orizzontale o verticale

Cavo di collegamento da 2 m con connettore maschio SCHUKO/UTE

Conforme a DIN 57620, VDE 0620

Altezza di installazione 1 U

Multiprese con connettori femmina SCHUKO

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

## SPECIFICHE

**Materiale:** Alluminio; Poliammide

**Colore:** Grigio

**Tipo di prodotto:** Multipresa

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Funzione | Quantità nella confezione |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|---------------------------|
| 60110-207         | SCHUKO        | 12                | Sì              | 230V        |          | 1                         |

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Funzione                                                         | Quantità nella confezione |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 60110-202         | SCHUKO        | 9                 | N.              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-266         | SCHUKO        | 6                 | N.              | 230V        | Protezione da transienti, Filtro di soppressione della rete      | 1                         |
| 60110-203         | SCHUKO        | 12                | N.              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-204         | SCHUKO        | 15                | N.              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-205         | SCHUKO        | 19                | N.              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-217         | SCHUKO        | 6                 | N.              | 230V        | Protezione dalla corrente di guasto, Protezione da sovracorrente | 1                         |
| 60110-201         | SCHUKO        | 4                 | N.              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-206         | SCHUKO        | 8                 | Sì              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-208         | SCHUKO        | 15                | Sì              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-216         | SCHUKO        | 6                 | N.              | 230V        | Protezione dalla corrente di guasto                              | 1                         |
| 60110-209         | SCHUKO        | 19                | Sì              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-210         | SCHUKO        | 8                 | N.              | 230V        | Protezione da transienti                                         | 1                         |
| 60110-211         | SCHUKO        | 9                 | N.              | 230V        | Protezione da transienti                                         | 1                         |
| 60110-214         | SCHUKO        | 7                 | N.              | 230V        | Filtro di soppressione della rete                                | 1                         |
| 60110-200         | SCHUKO        | 3                 | N.              | 230V        |                                                                  | 1                         |
| 60110-212         | SCHUKO        | 6                 | N.              | 230V        | Protezione da sovracorrente                                      | 1                         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Profondità | Finitura   | Lunghezza |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 60110-207         | 44mm       | Anodizzato | 947.5mm   |
| 60110-202         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-266         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-203         | 44mm       | Anodizzato | 947.5mm   |
| 60110-204         | 44mm       | Anodizzato | 1202mm    |
| 60110-205         | 44mm       | Anodizzato | 1753mm    |

| Codice a catalogo | Profondità | Finitura   | Lunghezza |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 60110-217         | 88mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-201         | 44mm       | Anodizzato | 210mm     |
| 60110-206         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-208         | 44mm       | Anodizzato | 1202mm    |
| 60110-216         | 88mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-209         | 44mm       | Anodizzato | 1753mm    |
| 60110-210         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-211         | 44mm       | Anodizzato | 947.5mm   |
| 60110-214         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-200         | 44mm       | Anodizzato | 184mm     |
| 60110-212         | 75mm       | Anodizzato | 438.5mm   |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa di montaggio per il montaggio verticale.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**