


Adattatore di prova per VMEbus



Adattatore di prova per schede VMEbus per accedere ai punti di test sulla scheda.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il routing e lo stack di livelli corrispondono ai requisiti del bus VME

Campo di misurazione per la misurazione di corrente e tensione (V/i), (a)

Pin di misurazione aggiuntivi, ad esempio per le punte della sonda di un oscilloscopio (b)

1 posizione pin per il secondo oggetto di prova, 1 posizione pin per la scheda terminatrice

Gli adattatori di prova da 6 U sono costituiti da due adattatori di prova da 3 U collegati tramite un adattatore intermedio

Le linee di alimentazione della tensione sono progettate per 2 A.

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Tipo di connettore	Profondità scheda	Altezza del rack	Campo di misurazione	Numero di strati
23022-010	VMEbus	C96, bus di sistema, C96, bus I/O	280mm	6U	Corrente, Tensione	6
23021-100	VMEbus	C96, bus I/O	160mm	3U	Corrente, Tensione	6

Codice a catalogo	Tipo	Tipo di connettore	Profondità scheda	Altezza del rack	Campo di misurazione	Numero di strati
23021-002	VMEbus	C96, bus di sistema	220mm	3U	Corrente, Tensione	6
23022-004	VMEbus	C96, bus di sistema, C96, bus I/O	220mm	6U	Corrente, Tensione	6
23021-001	VMEbus	C96, bus di sistema	160mm	3U	Corrente, Tensione	6
23022-002	VMEbus	C96, bus di sistema, C96, bus I/O	160mm	6U	Corrente, Tensione	6
23021-101	VMEbus	C96, bus I/O	220mm	3U	Corrente, Tensione	6

Table 2/2

Codice a catalogo	Quantità nella confezione
23022-010	1
23021-100	1
23021-002	1
23022-004	1
23021-001	1
23022-002	1
23021-101	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la soluzione dell'adattatore di prova VMEbus da 9 U, vedere staffa dell'adattatore intermedio, 9 U, 220 mm, 350 mm.

P1 = Bus di sistema, P2 = Bus i/O.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE