

## Piastra di montaggio Varistar CP



Piastra di montaggio Varistar per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, con capacità di carico di 600 kg. La piastra di montaggio può essere montata anche sul retro e può essere aggiunta una staffa di rinforzo per aumentare la capacità di carico.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, compreso il cablaggio

Passo di montaggio 25 mm di profondità e 50 mm di altezza per il montaggio ad altezza parziale

Capacità di carico statico fino a 450 kg (montato sul retro)

600 kg a piena altezza, montato sulla parte posteriore, con staffe di rinforzo aggiuntive

La staffa di rinforzo aumenta la capacità di carico statico

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Piastra di montaggio

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Quantità nella confezione | Finitura |
|-------------------|---------|-----------|---------------------------|----------|
| 23130-407         | 2000mm  | 600mm     | 1                         | Zincato  |
| 23130-405         | 1800mm  | 600mm     | 1                         | Zincato  |
| 23130-414         | 1200mm  | 800mm     | 1                         | Zincato  |
| 23130-408         | 2000mm  | 800mm     | 1                         | Zincato  |
| 23130-413         | 1200mm  | 600mm     | 1                         | Zincato  |
| 23130-406         | 1800mm  | 800mm     | 1                         | Zincato  |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio ad altezza parziale sono necessari degli elementi di profondità.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**