

Base sismica Varistar CP/Plinth

Una base consente lo stoccaggio funzionale dei cavi assemblati in eccesso e protegge la parte inferiore dell'armadio dai roditori.



CARATTERISTICHE

2 profili di supporto, St, 10 mm, laterale

Capacità di carico dinamico sismico 500 kg

Altezza 103 mm

2 coperchi, St, 10 mm, anteriore e posteriore

Conforme a NEBS, protezione antisismica (fino) a Bellcore zona 4, testato con 500 kg, fori di montaggio per il montaggio della base

Accesso possibile dalla parte anteriore e posteriore

SPECIFICHE

Carico statico: 400kg

Tipo di prodotto: Base per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	È conforme a
21630-112	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-110	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-113	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	È conforme a
21630-117	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Altezza	Tipo	Funziona con
21630-112	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP
21630-110	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP
21630-113	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP
21630-117	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP
21630-114	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP
21630-116	Verniciato a polvere	800mm	Zoccolo di base	Varistar CP
21630-111	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP
21630-115	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE